

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	214200 40/3
GTIN	4045197702326
Classe de artigo	210

Descrição

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø das lâminas D_c	40 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	53 mm
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219800
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP