

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário de ferramentas completo com gavetas 200 kg, 46x24G, Altura mm/ número de gavetas: 1000/10



Dados do pedido

Número do pedido	931415 1000/10
GTIN	4062406065775
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas completamente equipado com 50x28G, com gavetas 46x24G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações em grelha de 50 mm ou 2G (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Gaveta de **50 mm com 75 kg** de capacidade de carga. Gaveta **a partir de 75 mm com 200 kg** de capacidade de carga.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

Apenas podem ser usadas divisórias encaixáveis GridLine com as larguras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12G.

Descrição técnica

Altura	1000 mm
--------	---------

Ficha de dados

Profundidade útil da gaveta em G	24
Número de portas	0
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Número de gavetas	10
Profundidade	700 mm
Altura útil para gavetas	900 mm
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Largura	1250 mm
Largura útil da gaveta	1150 mm
Largura útil da gaveta em G	46
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura útil	900 mm
Peso	256 kg
Área útil da gaveta em G	46×24
Número de prateleiras extraíveis	0
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável	não
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração

Ficha de dados

Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	46x24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931415-1000/10>