

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta, 75 kg, 46x24G, Altura frontal das gavetas: 75



Dados do pedido

Número do pedido	931453 75
GTIN	4062406066154
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Capacidade de carga 75 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 50 mm ou 2G (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 50x28G n.º 931435.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Apenas podem ser usadas divisórias encaixáveis GridLine com as larguras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12G.

Descrição técnica

Altura útil	50 mm
Peso	19 kg
Área útil da gaveta em G	46x24
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura frontal	75 mm

Ficha de dados

Largura útil em G	46
Profundidade útil em G	24
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Largura útil	1150 mm
#Profundidade útil	600 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	46x24G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931453-75>