

Banco alto em pé, ajustável em altura mecânico



Dados do pedido

Número do pedido	965630
GTIN	2050001780317
Classe de artigo	96B

Descrição

Modelo:

Estrutura tubular de aço; com patins de piso antiderrapantes e resistentes ao óleo. Altura do assento ajustável com alavanca de bloqueio. **Assento em espuma PU.** Assento com ajuste da inclinação e oscilável para ambos os lados, com reposição automática.

Ajuste mecânico da altura do assento.

Norma:

DIN 68877

Pintura:

Cinza claro RAL 7035.

Descrição técnica

Norma	DIN 68877
Profundidade do banco	220 mm
Modelo da armação inferior	Estrutura de base
Material do assento	Espuma PU
Material do pé em cruz	Aço

Largura do banco	320 mm
Modelo da regulação de altura	mecânico
Cor do material do assento	preto
Regulação da inclinação do banco	sim
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Largura da área do assento	534 mm
Profundidade da área do assento	425 mm
Faixa de regulação da altura	600 - 850 mm
Tipo de produto	Banco alto em pé