

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 800



Dados do pedido

Número do pedido	940041 800
GTIN	4062406067342
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 30x20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
---	-----

Ficha de dados

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Altura	800 mm
ComfortClose	não
Posicionamento do punho	superior
Largura	750 mm
Peso	39 kg
Altura útil	645 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Profundidade	500 mm
Número de prateleiras	1
Profundidade em G	20
Largura em G	30
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940041-800>