

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Armário básico com gaveta, Portas de dois batentes com janela de visualização, 36x16G, Altura: 900



#### Dados do pedido

Número do pedido	940103 900
GTIN	4062406068721
Classe de artigo	9GI

#### Descrição

##### Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Altura frontal da gaveta de 125 mm.

Armário equipado com 40x20G, com gavetas 36x16G.

##### Material fornecido:

Armário incluindo prateleiras e gavetas.

##### Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

**Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

##### Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

#### Descrição técnica

## Ficha de dados

Peso	57 kg
Altura	900 mm
Altura útil	745 mm
Posicionamento do punho	superior
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Profundidade	500 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Largura	1000 mm
Número de prateleiras	1
ComfortClose	não
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Número de gavetas	1
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Largura em G	40
Largura útil da gaveta	900 mm
Profundidade útil da gaveta em G	16
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Largura útil da gaveta em G	36
Profundidade em G	20
Área útil da gaveta em G	36x16
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Ficha de dados

Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	36x16G
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940103-900>