

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 1250



Dados do pedido

Número do pedido	940123 1250
GTIN	4062406068943
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 50×20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Altura	1250 mm
--------	---------

Ficha de dados

Largura	1250 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Posicionamento do punho	superior
Número de prateleiras	2
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura útil	1095 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
ComfortClose	não
Profundidade	500 mm
Peso	102 kg
Largura em G	50
Profundidade em G	20
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940123-1250>