

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário superior com Portas de correr com janela de visualização, Altura: 500



Dados do pedido

Número do pedido	940177 500
GTIN	4062406069865
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 60x20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas deslizantes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bloqueio de portas deslizantes nas posições finais (aberto/fechado). **Bases de nivelamento** para armários base com 8 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Largura em G	60
ComfortClose	não

Ficha de dados

Profundidade	500 mm
Altura útil	363 mm
Peso	56 kg
Largura	1500 mm
Frentes do armário	Porta de correr com janela de visualização
Número de prateleiras	2
Altura	500 mm
Profundidade em G	20
Posicionamento do punho	inferior
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário superior
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940177-500>