

## Ficha de dados

**Garant** GRIDLINE

### Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 750



#### Dados do pedido

Número do pedido	940801 750
GTIN	4062406070397
Classe de artigo	9GI

#### Descrição

##### Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Armário sem equipamento com 20x20G. Gavetas adequadas: 16x16G (encomendar separadamente)

##### Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

##### Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95. De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

#### Descrição técnica

Peso	26 kg
Tipo de armário	Armário base
Posicionamento do punho	superior

## Ficha de dados

Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Profundidade	500 mm
Altura	750 mm
ComfortClose	não
Largura em G	20
Altura útil	595 mm
Profundidade em G	20
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura	500 mm
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940801-750>