

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	940843 1000
GTIN	4062406070755
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

Armário sem equipamento com 40x20G. Gavetas adequadas: 36x16G (encomendar separadamente)

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Peso	49 kg

Ficha de dados

ComfortClose	não
Largura em G	40
Tipo de armário	Armário base
Profundidade em G	20
Profundidade	500 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura	1000 mm
Altura útil	845 mm
Largura	1000 mm
Posicionamento do punho	superior
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940843-1000>