

Garant

INFO Point com monitor de 24 polegadas, Tipo: S/DE



Dados do pedido

Número do pedido	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Classe de artigo	9GS

Descrição

Versão:

O GARANT INFO Point é um moderno posto de trabalho com computador para indicar e processar informações digitais, registrar dados e como estação de resposta com scanner de códigos de barras ligado (não incluído no volume de fornecimento).

O INFO Point tem uma caixa de chapa de aço robusta. Na parte frontal, a uma altura ergonómica, encontra-se uma prateleira articulada para depositar o teclado e o rato de computador. Abaixo da prateleira, e por detrás da porta com fechadura, podem ser alojados clientes de PC ou Linux no corpo. A prateleira e a porta podem ser fechadas com fechaduras de cilindro com pinos DOM. A ventilação necessária dos aparelhos localizados no corpo é garantida pelo passo de painel perfurado na parte traseira com uma perfuração □ 9×9 mm no passo de 37 mm. Também serve para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix. Com monitor de 24 polegadas integrado.

Equipamento:

Número de prateleiras na caixa para computador: 1

Pintura:

Corpo antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Altura útil da caixa para computador	740 mm
Profundidade do tabuleiro	300 mm
Profundidade útil da caixa para computador	190 mm
Altura	1440 mm
Peso	63 kg
Largura útil da caixa para computador	540 mm
Altura de trabalho do tabuleiro	930 mm
Profundidade da área de base	550 mm
Largura da área de base	616 mm
Largura do tabuleiro	600 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Profundidade do tabuleiro fechado	150 mm
Espessura do material	0,9 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	INFO Point