

Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8425, Designação: 14-6603**Dados do pedido**

Número do pedido	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Classe de artigo	24T

Descrição**Modelo:**

Com sulcos de aparas circundantes. Também dispõe de um rebordo biselado adicional para o corte livre. Ângulo livre de 15°.

Indicado para:

Rebaixador de fresa n.º 216600 e 216620.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	TOHX 090204 EN
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	1
Tipo	BK8425
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		