

**Garant**

**Lamă de retezare HSS, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w:  
19/3,1mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273556 19/3,1
GTIN	4062406080624
Clasa articolului	21U

**Descriere****Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	3,1 mm
Pentru Ø maxim al piesei	45 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	19 mm
Lungimea totală L	86 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

