

**Garant**
**OFMT 050405 TN, HU7815, Tip: ALU**


### Date comandă

Numărul de comandă	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Execuție:**

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

Tip: ALU

Rază la colț: 0,5 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,18 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,18 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	OFMT 050405 TN
Categorie	HU7815
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	1350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1150 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	700 m/min	N
CuZn	recomandat	690 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		