

**Garant****Mandrine pentru bucșe elastice, extra subțiri, HSK-A 63 A = 160, Gama de prindere: 2-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.
- Cozi superfinisate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!

**Avantaj:**

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

**Accesorii opționale:**

Cheie tubulară Cod 309890, **GARANT bucșă elastică Cod 309563.**

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	2 - 6 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm

Ø exterior D	27 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică