

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	300683 32
GTIN	4045197708304
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bucelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.

Buce elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

Ø cozii d	32 mm
Gama de prindere	2 - 20 mm
Lungimea cozii L ₁	70 mm
L ₂	32 mm
Pentru buce elastice tip ER	32
Ø exterior D	50 mm

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309448 9
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309416 16
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308878 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309414 9
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Set de bucușe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309406 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308916 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309430 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309377 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308930 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309378 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309376 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	308962 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309406 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309001 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 32	309615 32
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309375 10
	308992 22

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32

309617 32

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309418 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309404 4,5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309430 2,8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm

309432 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309404 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm

309376 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309414 8

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309374 8

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16

309580 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

309413 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309377 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308990 15

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire

309285

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm

308941 2,5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308962 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309373 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308920 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308986 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	309002 15
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309377 16
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm	309448 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308930 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309376 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308916 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308986 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20	309650 20
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309368 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308986 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
	309374 7

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309406 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309425 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm

308990 22

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308921 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309414 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308916 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308918 3

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm

309379 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309377 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308941 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308981 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309419 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308990 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309411 4,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm

309379 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

309001 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308920 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm

308901 1,5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

309445 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308941 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309376 18

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308878 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309377 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309447 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308911 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308911 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309374 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309414 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare	309022
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308981 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308911 1,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309377 18
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309379 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25	309617 25

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309377 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308986 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25	309610 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308878 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309406 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309378 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308911 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308916 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309377 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309374 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
	309403 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm	309379 26
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40	309580 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308878 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308930 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309377 15

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309379 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309376 13
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm	309448 12
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309379 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309409 16
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309376 10
Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare	309026
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
	308922 9

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm 308981 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309403 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm 308959 7

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm 309430 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 309001 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm 309419 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm 308990 11

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm 309373 9

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm 309002 6

Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm 309010

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm 308986 19

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm 309416 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm 308946 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm 309373 16

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm 309432 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm 308946 15

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309402 6

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm 309447 6

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare 309244

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm	309379 22
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309016
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308959 15
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309376 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309376 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308911 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308930 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309379 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309413 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308960 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309414 10
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309414 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309416 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309376 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309376 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309001 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309414 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309376 17
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308878 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309413 14
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309447 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309377 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309001 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309414 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309001 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309376 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308878 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309376 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309379 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308911 10
Set de bucșe elastice ER 9 buc. 1-5 mm	309008
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309376 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309378 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309377 19
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309448 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309447 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309414 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308981 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Set de bucșe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40	309617 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare	309284
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309418 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309378 16
Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare	309018
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309376 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309406 7
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16	309650 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309378 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
	308986 17

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm 308941 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 308921 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 308921 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 309418 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm 309000 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm 308930 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm 309403 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm 309418 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm 308962 15

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm 309365 1

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 308921 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm 309002 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm 308881 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm 309370 1

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm 309416 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm 308921 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm 309040 11

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm 308962 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm 309413 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm 308918 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32	309612 32
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 40	309615 40
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309379 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308930 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309416 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309379 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
	308986 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm

309432 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm

309379 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309001 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

309000 11

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309373 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309377 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308882 3

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309376 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309413 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308992 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

309040 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

309001 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm

308990 25

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309419 11

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309371 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

309040 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309416 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308916 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309378 14

309419 18

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308906 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308918 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308916 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm

309368 1

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

309000 15

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm

309376 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

308962 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309402 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309419 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309001 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308986 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308941 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309376 8

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

309447 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309411 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm

309040 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308930 13

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308946 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309411 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309403 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309448 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309377 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308930 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309406 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308930 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309379 10
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309377 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309378 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308986 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309418 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309378 12
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309448 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16	309617 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309409 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309419 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 16	309615 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309001 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309379 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308911 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40	309610 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309376 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309377 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309416 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308962 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308930 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309200
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308911 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309414 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308981 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309378 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308986 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308911 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 25	309615 25
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309448 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire	309245
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309369 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308930 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309002 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309418 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309449 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309447 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308911 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309379 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309418 20
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309447 5
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25	309612 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309377 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308911 2,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309406 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
	309371 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309416 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308959 13

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309411 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308986 13

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309430 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309402 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309002 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm

309379 24

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308992 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309430 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309411 11

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 20

309580 20