

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	300683 40
GTIN	4045197708311
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.

Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bucelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.

Buce elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

Lungimea cozii L ₁	75 mm
Pentru buce elastice tip ER	40
Gama de prindere	3 - 26 mm
Ø cozii d	40 mm
L ₂	40 mm
Ø exterior D	63 mm

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Set de buce elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309373 10
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308930 8
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309416 4,5
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309419 8
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309377 12
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308930 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308911 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309447 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309406 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309377 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309377 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309376 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308916 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309373 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309379 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 20	309580 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309378 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309378 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309378 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309377 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308911 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309413 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
	309448 7

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309418 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308930 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308930 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308959 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309419 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

309000 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308960 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309413 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308911 5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309430 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308986 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308920 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309416 11

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

308962 10

Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E

309397

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

309001 5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309372 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

308986 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308986 5

Piuliță pentru bucușă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucușă elastică Pentru ER 32	309617 32
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309376 20
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309001 13
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308981 14
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309001 14
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309447 4
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309001 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309369 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
	309409 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308946 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308921 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm

309448 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm

308901 1,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309376 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308906 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm

309040 23

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309409 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308882 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309414 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309414 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308986 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309375 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308941 14

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire

309165

Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare

309018

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm

309376 6

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm

309240

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm

308962 3

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308930 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309449 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309002 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309377 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare	309284
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308930 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308986 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309447 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308986 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308930 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
	309413 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare	309244
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309376 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309445 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	308986 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309376 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	309002 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309001 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309414 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309379 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309378 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309374 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309447 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309379 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare și duze de stropire	309245
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309418 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309406 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308916 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
	309419 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308992 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308992 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308918 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm

309370 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309406 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309001 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309419 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308946 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308906 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309418 11

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309432 4,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm

309376 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308960 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309001 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308960 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308920 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm

309448 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309416 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

309040 5

309377 9

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm 308941 3

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm 309447 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 309409 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm 308920 1

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm 308881 1

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 309374 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm 309418 7

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 308922 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm 309000 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm 308930 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm 309040 21

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm 309376 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm 308992 22

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm 308916 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm 308981 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm 308901 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 309404 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 309411 10

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm 309430 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm 309403 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309376 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308911 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308986 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309374 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308959 15
	308922 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309414 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308959 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309413 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308901 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309413 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm

309002 17

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309406 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

309000 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308906 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm

309040 24

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

308962 9

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm

309280

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308960 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

309371 5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm

308962 15

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40

309580 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308878 2

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

309448 4

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309430 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309379 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308916 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308986 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308878 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309377 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308959 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309001 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309002 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309376 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309376 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308911 12
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309379 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm	309379 24
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309001 19
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309414 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308916 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309375 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
	309396

Set de bucușe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm)
470 E

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309448 5
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309418 12
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25	309612 25
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309414 9
Set de bucușe elastice ER 9 buc. 1-5 mm	309008
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5
Piuliță pentru bucușă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 40	309615 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309409 10
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309376 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20	309650 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309414 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309377 19
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire	309285
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 25	309615 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm	309448 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
	309432 12

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308911 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309378 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25	309617 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308878 1,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308986 8

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309378 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309376 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309406 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308878 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309377 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308981 15

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309378 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309002 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309413 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25	309610 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309379 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309379 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40	309617 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309416 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308930 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309376 17
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32	309612 32
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309378 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308911 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309416 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309418 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309379 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309414 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16	309617 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm	309379 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308981 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309016
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309447 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309001 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308911 2,5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309448 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309377 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309200
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309379 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309418 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309406 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
	308986 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309414 20

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40

309610 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308930 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309419 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308990 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm

309365 1

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308881 4

Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm

309028

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309402 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309406 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308930 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm

309376 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm

308986 19

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm

309447 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm

308878 3,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308959 14

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm

309370 6

Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

309390

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

309040 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309374 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

308992 18

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309368 2

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309430 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare	309022
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309416 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309376 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309379 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309379 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm	309448 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309377 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308911 1,5
	309419 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309430 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

309000 19

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm

309376 13

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm

309447 8

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309377 20

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309404 3,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309370 10

Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare

309026

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309403 8

Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm

309320

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308916 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308901 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

309000 13

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm

309448 9

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309377 13

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309416 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm

309370 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm

309040 22

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309377 18

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

309445 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309377 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șabiele de etanșare Pentru ER 32	309615 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309414 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309416 20
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308911 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309001 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309379 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	308962 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
	308986 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309402 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm

309379 26

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308878 5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308962 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm

309376 19

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308946 11

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309376 18

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309378 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308920 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm

308990 18

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm

309002 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308981 19

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm

309379 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309416 6

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 16

309615 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309370 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309432 10

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309425 3,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308921 9

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309369 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309377 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308911 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309374 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16	309650 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14