

**Garant****SNMG 120412, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SG
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire