

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 32 mm Helix, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 212695 ST1400

GTIN 4045197712592

Clasa articolului 21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.****Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Cu sfărâmător de aşchii pentru materiale cu aşchii lungi.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,35 mm

Tip: ST1400

Categorie: HB7520

Descriere tehnică

Tip ST1400

Materialul sculei Carbură

Categorie HB7520

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm² 0,35 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare