

**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 25 mm Helix, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 212685 ST1400

GTIN 4045197712554

Clasa articolului 21A

**Descriere****Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.****Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Cu sfărâmător de aşchii pentru materiale cu aşchii lungi.

Avans  $f_z$  în oțel < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Tip: ST1400

Categorie: HB7520

**Descriere tehnică**

Tip ST1400

Materialul sculei Carbură

Categorie HB7520

Avans  $f_z$  în oțel < 1400 N/mm<sup>2</sup> 0,3 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare