

**Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 304277 12 |
| GTIN | 4045197709035 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------|
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 |
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 12 mm |
| Ø exterior D | 42 mm |
| Suport | HSK-A 63 scurt |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-4 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 20000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|