



## Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 120, Ø de strângere D1: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	304317 20
GTIN	4045197709172
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

#### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

#### Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

### Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	52 mm
Suport	HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-4

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm	309900 20
--	-----------