

Garant
Plăcuță HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 16,7 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 231630 16,7 |
| GTIN | 4045197710178 |
| Clasa articolului | 21M |

Descriere
Execuție:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 16 mm

Avans f în aluminiu cu așchii scurte: 0,37 mm/rot

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Pentru Ø burghiului suport D | 16 mm |
| Avans f în aluminiu cu așchii scurte | 0,37 mm/rot |
| Ø D | 16,7 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Categorie | HU7810 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Materialul sculei | Carbura |
| Unghiul la vârf | 135 grad |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Tip produs | Placuță pentru găurire |