



Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™”, Momentul maxim: 25 N·m



Date comandă

Numărul de comandă	654470 25
GTIN	5060207562607
Clasa articolului	66D

Descriere

Execuție:

- Aparat de verificare compact, ușor de utilizat.
- Fixare cu șuruburi pe suprafețele plane (masă, perete, etc.).
- Unități de măsură: N·m.

Afișaj LED mare, ușor lizibil.

Avantaje:

- Deservire extrem de ușoară (minimalizare a erorii).
- Recomandat și pentru utilizatori, care nu sunt „specialiști în calibrare”.
- Doar o tastă, pentru a aduce afișajul la 0.

Aplicație:

Reglare și calibrare a cheii dinamometrice declanșatoare.

Precizie:

±1%

Livrare:

În cutie de plastic rezistentă.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1 %

Domeniu de măsurare: 1 - 25 N·m

Lățime aparat de afișare: 175 mm
Înălțime aparat de afișare: 64 mm
Adâncime aparat de afișare: 72 mm
Greutate: 2,6 kg
Adaptore pătrate: 1/4 inch

Descriere tehnică

Momentul maxim	25 N·m
Înălțime aparat de afișare	64 mm
Greutate	2,6 kg
Adaptor hexagonal	1/4 inch
Adaptore pătrate	1/4 inch
Adaptore pătrate	3/8 inch
Adâncime aparat de afișare	72 mm
Domeniu de măsurare	1 - 25 N·m
Lățime aparat de afișare	175 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±1 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4

Servicii

Calibrare Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 400/2 Nm	018860 400/2
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940