

**DC.T 11T302, Categorie: PR1225****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 PR1225
GTIN	4960664713530
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T302 PR1225 Categorie: PR1225

Sfărâmbător de așchii: MFP-SK

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 2,5 mmAvans f : 0,03 - 0,15 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	MFP-SK
Aplicație secundară	P
Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 2,5 mm
Aplicația principală	M
Categorie	PR1225
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire