

Garant

**Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe stânga, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
63/6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Ø exterior maxim D_{max}	75 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăișului D_c	63 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP