



Cheie tubulară cu dublă articulație, Deschiderea cheii: 16X18 mm



Date comandă

Numărul de comandă	621405 16X18
GTIN	4045197717351
Clasa articolului	62C

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță; deschideri ale cheii cu toleranțe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menține capetele în poziția fixată.

Capete mobile (reglabile până la 200°).

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat, margini rotunjite

Lungime cheie L: 260 mm

Ø cap D₁: 21,6 mm

Ø cap D₂: 25,8 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	16 mm
Lungime cheie L	260 mm
Ø cap D ₁	21,6 mm
Ø cap D ₂	25,8 mm
Deschiderea cheii ₂	18 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

