

SWISS TOOLS

**Coadă de prindere a barei de alezat, PSC, Ø cozii / Ø D – mărimea A:
40/25-90mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320407 40/25-90
GTIN	2050001772718
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
- Pentru prelucrare cu rotire spre stânga și spre dreapta.

Aplicație:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826 – 264827.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø cozii	40 mm
Ø D	25 mm
Suport	PSC
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

