

SWISS TOOLS

**Coadă de prindere a barei de alezat, PSC, Ø cozii / Ø D – mărimea A:
40/40-120mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 320407 40/40-120 |
| GTIN | 2050001772725 |
| Clasa articolului | 36D |

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
- Pentru prelucrare cu rotire spre stânga și spre dreapta.

Aplicație:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826 – 264827.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Ø cozii | 40 mm |
| Ø D | 40 mm |
| Suport | PSC |
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Bară |

