



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12×D, Tip: 36



Date comandă

Numărul de comandă	232270 36
GTIN	4045197717948
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu tăiș drept.

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lungime utilă L_1 : 432 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lungime utilă L_1	432 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600