

**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 12×D, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232256 25
GTIN	4045197717818
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Notă:

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z : 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 300 mm

\varnothing cozii D_s : 32 mm

Lungimea cozii L_s : 60 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	300 mm
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX15
\varnothing cozii D_s	32 mm
Lungimea cozii L_s	60 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600