

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9540, Tip: UNI

Date comandă

Numărul de comandă	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Clasa articolului	21A

Descriere
Execuție:

Model stabil al plăcii (grosime = 5,9 mm). Geometrie pozitivă pentru avansuri foarte mari. Lungime tăiș plan: 2 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței. Rentabilitate deosebită datorită plăcuțelor cu 5 muchii așchietoare.

A se utiliza de preferat la aplicații mai dificile (așchieri întrerupte).

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 4,8 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază de programare la $a_{p \max}$	4,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 10T5ZEER U
Categorie	HB9540

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	310 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		