

**HOLEX****Dulap cu uși batante cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1950mm****Date comandă**

Numărul de comandă	949521 1950
GTIN	4062406082031
Clasa articolului	92S

**Descriere****Execuție:**

Uși întărite. Mâner rotativ DOM cu **încuietoare cilindrică cu știft**. Rafturi de depozitare reglabile în rastru de 15 mm.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035. Uși antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere**, nu este posibilă vopsirea specială.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Lățime	930 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Înălțime	1950 mm
Înălțimea utilă	1857 mm
Număr de rafturi de depozitare	4

Greutate	63 kg
Adâncime	400 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	70 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	450 kg
Unghi de deschidere a ușii	125 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	15 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

## Accesorii

Set de suporturi pentru rafturile de depozitare pentru dulapuri cu uși batante 20 buc.	959011
Raft suplimentar de depozitare Tip 935	949524 935