

**HOLEX****Dulap de garderobă cu bancă și încuietoare cilindrică DOM, Număr de uși: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	949624 2
GTIN	4062406082284
Clasa articolului	92S

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara suport pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă ștanțată pentru etichete. Bancă standard de fag, în profil cca. 60×35 mm, rindeluit pe toate părțile, rotunjit în partea de sus, vopsit cu lac incolor.

Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate.

**Standard:****DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă vopsirea specială.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Înălțime: 2090 mm

Lățime: 610 mm

Adâncime: 500 mm

Lățime utilă per compartiment: 230 mm

Adâncime utilă per compartiment: 465 mm

Înălțime utilă per compartiment de haine: 1260 mm

## Descriere tehnică

Înălțime	2090 mm
Adâncime utilă per compartiment	465 mm
Înălțimea băncii	420 mm
Adâncime	500 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1260 mm
Greutate	45 kg
Adâncimea băncii	315 mm
Lățime	610 mm
Adâncimea raftului de depozitare	465 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării	345 mm
Lățime raft	220 mm
Număr de uși	2
Lățime utilă per compartiment	230 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă

## Accesorii

Umeraș Bucată 10	949775 10
Oglindă Bucată 1	949770 1
Umeraș Bucată 1	949775 1
Scoică pentru papuci din plastic buc. 1	949761 1
	949760 300

Raft suplimentar pentru depozitare Lățimea  
compartimentului 300 mm

---