

HOLEX**Dulap de garderobă cu șarpantă, bancă și încuietoare cilindrică DOM, Număr de uși: 2****Date comandă**

Numărul de comandă

949640 2

GTIN

Clasa articolului

92S

Descriere**Execuție:**

Corpul dispune de o șarpantă, care împiedică înțepenirea obiectelor. Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara suport pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă ștanțată pentru etichete. Șipcile băncii în varianta standard sunt din fag, cu profil de aprox. 60x35 mm, pe toate părțile rabotat sau rotunjit, lăcuit transparent.

Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate.

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, banca similar cu gri antracit, **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime în spate	2290 mm
Adâncimea băncii	315 mm
Înălțime în față	2090 mm
Înălțimea băncii	420 mm
Adâncime utilă per compartiment	465 mm
Lățimea băncii	610 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1260 mm
Lățime utilă per compartiment	220 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	360 - 530 mm
Lățime	610 mm
Greutate	59 kg
Adâncime	500 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Umeraș Bucată 10	949775 10
Umeraș Bucată 1	949775 1
Raft suplimentar pentru depozitare Lățimea compartimentului 300 mm	949760 300
Scoică pentru papuci din plastic Tip 1	949761 1
Oglindă Tip 1	949770 1