

Garant**Set de teșitoare Cod 150150 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 17**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 150310 17 |
| GTIN | 4062406081355 |
| Clasa articolului | 11M |

Descriere

Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|------------|
| Număr de dinți Z | 3 |
| Număr de teșitoare | 17 |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Unghi la vârf teșitor | 90 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 335 C |

| | |
|--------------|--|
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Adâncitor în trepte și adâncitor conic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 70 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 33 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 28 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 27 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 27 m/min | P |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm | 150150 11,5 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm | 150150 8 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 20,5 mm | 150150 20,5 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm | 150150 10 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 4,3 mm | 150150 4,3 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 25 mm | 150150 25 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 16,5 mm | 150150 16,5 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 7 mm | 150150 7 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm | 150150 15 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 5 mm | 150150 5 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 23 mm | 150150 23 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm | 150150 19 |

| | |
|---|-------------|
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm | 150150 6 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10,4 mm | 150150 10,4 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 12,4 mm | 150150 12,4 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6,3 mm | 150150 6,3 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8,3 mm | 150150 8,3 |