


**Piatră de ascuțit – Arkansas originală (albă), granulație 8000, Daltă concavă,
Lungimexlățime: 100X40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	558765 100X40
GTIN	4037073005812
Clasa articolului	56Z

Descriere**Execuție:**

Piatră naturală (Arkansas original) din cuarțit cu granulația cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafețe deosebit de fine și fără bavuri. Granulație 5000 (preșlefuire), granulație 8000 (polizare).

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, extragerea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și polizare. **A se utiliza de preferință cu ulei, petrol sau apă.**

Notă:

Adăugarea unei cantități reduse de ulei crește durabilitatea și performanța de ascuțire.

Descriere tehnică

Lățime	40 mm
Granulație	8000
Lungime	100 mm
Grad de finețe	Lustruire
Culoarea	alb

Material abraziv	Cuarțit de Arkansas
Forma	Daltă concavă
Tip produs	Piatră de honuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		