

**Garant****VBMT 110304, Categorie: HB7415**

### Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 110304 HB7415 Categorie: HB7415  
Sfârâmător de așchii: TIS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Avans  $f$ : 0,1 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 70 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	S
Sfârâmător de așchii	TIS
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 70 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1 mm
Avans $f$	0,1 mm/rot

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire