

**Disc de debitat mic 1,1mm SG EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563411 75
GTIN	4007220239377
Clasa articolului	55T

**Descriere****Execuție:**

- **Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanțe de tăiere și o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.**
- **Discurile de debitat subțiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare și durabilitate mai îndelungată.**
- **Forme: Discuri de debitat drepte (Forma 41) sau curbate (Forma 42).**

**Disc de debitat mic** special pentru locurile înguste, pentru utilizarea pe polizoarele pneumatice sau electrice drepte. Se utilizează în combinație cu dornul de prindere Cod 563415.

**Specificație:**

**A60P-SG STEELOX.**

**Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secționat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de așchiere redusă.

**Descriere tehnică**

Lățimea discului	1,1 mm
Descrierea formei	drept
Forma	41
Turație maximă	20300 min <sup>-1</sup>
Ø găurii	6 mm
Specificație	A60P-SG
Ø discurilor	75 mm
Pentru grosimile materialelor	3,3 - 5,5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizor drept,
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		

Uni	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

---

## Accesorii

Mandrină pentru discurile mici de debitat Recomandat pentru Ø găurii 6 mm	563415 6
---	----------