

Garant**Plăcuță HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 18,5 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231660 18,5
GTIN	4045197714442
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 18 mm

Avans f în GG(G): 0,36 mm/rot

Descriere tehnică

Pentru Ø burghiului suport D	18 mm
Avans f în GG(G)	0,36 mm/rot
Ø D	18,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	HB7725

Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire