

**Garant****Plăcuță HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 31,5 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231660 31,5
GTIN	4045197714763
Clasa articolului	21M

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

**Notă:**

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază  $5 \times D$ .

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 31 mm

Avans f în GG(G): 0,46 mm/rot

**Descriere tehnică**

Pentru Ø burghiului suport D	31 mm
Avans f în GG(G)	0,46 mm/rot
Ø D	31,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	HB7725

Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire