

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250035 32/12 |
| GTIN | 4062406082970 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 38 mm |
| Lungimea totală L | 288 mm |
| Portplăcuță | 259033 2 |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. |
| Decalaj central L_3 | 22 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 31 mm |
| Mărimea plăcuței | 12 mm |
| Șurub pentru portplăcuță | 259027 2 |
| Cod ISO Suport | A32X DCLNR/L12 |
| Gheară, șurub, garnitură inelară | 259036 1 |
| Ø cozii D_s | 35 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară