

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 20x20G, Lungime blat: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922531 1500
GTIN	4062406084141
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

Livrare:

2 x picioare, 1 x pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Număr de sertare	1
Înălțime	950 mm
Serie	vario
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	125 mm
Greutate	103 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime carcasă sertare	200 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin bambus încleiat în cruce Lungime blat 1500 mm	926001 1500
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1	927600 200/1
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1