

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 850 mm, Blat din fag Multiplex, 20x20G, Lungime blat: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922524 1000
GTIN	4062406084073
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

**Livrare:**

2 x picioare, 1 x pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime carcasă sertare	600 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Număr de sertare	1
Greutate	87 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	125 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime	850 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime carcasă sertare	200 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	vario
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 1000 mm	926081 1000
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1	927600 200/1