

**Bandă de șlefuit cu granulație ceramică XK870T, 6×520 mm, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	558398 40
GTIN	4018875121849
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Bandă de șlefuit XK870 cu **granulație ceramică (CER)** cu autoascuțire pentru putere mare de șlefuire și durată lungă de utilizare. Stratul suplimentar abraziv (**TOP Size**) asigură șlefuirea fără degajare de căldură și amplifică puterea de așchiere.

Țesătură T (robust-flexibilă) pentru utilizarea pe **mașinile operate manual**.

Aplicație:

Pentru prelucrarea tuturor oțelurilor, adecvată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi **oțelul superior, aliajele de nichel, cromul**, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulații, calități și dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicațiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de șlefuit pentru mașini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526. Conținut de fier, sulf și clor: <0,1 %

Descriere tehnică

Granulație	40
Material abraziv	Granulație ceramică

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	6 mm
Lungimea benzii de șlefuit	520 mm
Caracteristici nume produs	6×520 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit