

Garant**Plăcuță de retezare neutră, HB7035, Lățime de canelare w: 6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273100 6,0
GTIN	4062406085346
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,17 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Lățime de canelare w	6 mm
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7035
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		