

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 850 mm cu blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	923617 1500
GTIN	4062406085995
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarelor** împiedică deschiderea acestora în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø 100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat, respectiv coborât în mod uniform, rezultând astfel o stabilitate completă la locul de utilizare, respectiv un transport mai ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 1

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20

Mâner de împingere	nu
Blat de lucru adâncime	750 mm
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime	1
Tampon	nu
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Ø roții fixe	100 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Înălțime	850 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Material masă lucru	Fag Multiplex
Număr de sertare	4
Număr de roți fixe fără frână	2
poate fi coborât	da
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Greutate	151,6 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de siguranță	GS TÜV Süd
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927805 150
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75