

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 950 mm cu blat din bambus, 20x20G, Lungime blat de lucru: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	923631 1500
GTIN	4062406086039
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarelor** împiedică deschiderea acestora în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø 100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat, respectiv coborât în mod uniform, rezultând astfel o stabilitate completă la locul de utilizare, respectiv un transport mai ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 1

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
--------------	----

Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Tampon	nu
Număr de sertare	4
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	950 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Ø roții fixe	100 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
poate fi coborât	da
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Material masă lucru	Fag Multiplex
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Materialul roții	Cauciuc masiv
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime	1
Greutate	166,1 kg
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Mâner de împingere	nu
Adâncime structură de bază	700 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V

Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de siguranță	GS TÜV Süd
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927805 250
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927805 125
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927805 150
Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1