

Garant GRIDLINE

Banc de lucru, ușă pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	921161 2000
GTIN	4062406086350
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Parte centrală cu carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică. Carcase cu ușă și raft de depozitare reglabil pe înălțime.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 525

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	2000 mm
Număr de sertare	4
Serie	Ready-to-go
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Greutate	165,3 kg
Înălțime	850 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățime structură de bază	1900 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12