

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, 5 sertare pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	921217 2000
GTIN	4062406086466
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Parte centrală cu carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Serie	Ready-to-go
Blat de lucru lungime	2000 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	203,6 kg
Număr de sertare	9
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime structură de bază	1900 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	950 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime structură de bază	700 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150